

**Garant****Profilová rezná vložka Šestšhran, TiN, Od šestšhranu: 37mm**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	290346 37
GTIN	4045197965752
Trieda položky	29L

## Popis

**Prevedenie:**

S povrchom TiN.

Vhodné na prebrúsenie.

**Vhodné pre:**

Držiak na obrážanie profilov č. 290340 – 290344.

**Upozornenie:**

- **Profilové rezné vložky je možné používať na štvorhran alebo šestšhran (pozri tabuľku k výrobku).**
- **Podrobné normované hodnoty nájdete v našej aplikácii ToolScout.**

**Všimnite si reklamný text:**

- **Profilové rezné vložky je možné používať na štvorhran alebo šestšhran (pozri tabuľku k výrobku).**
- **$\varnothing$  otvoru štvorhran = požadovaná šírka kľúča  $\times$  faktor 1.05.  $\varnothing$  otvoru šestšhran = požadovaná šírka kľúča  $\times$  faktor 1.02.**

## Technický opis

vhodné pre šestšhran	37 - 45 mm
----------------------	------------

Rezný materiál	HSS
maximálny rozmer cez steny	45 mm
minimálny rozmer cez steny	37 mm
Profil	Šesťhran
Povrchová úprava	TiN
Druh produktu	Drážkové nástroje a nástroje na obrábanie profilov

### Údaje o užívateľovi

	Zhoda	$V_c$	Kód ISO
Hliníkové plasty	vhodný		
Alu (krátke rezanie)	vhodný		
Hliník > 10 % si	vhodný		
Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 1100 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný		
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný		
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Grafit, GRP, CFRP	podmienene vhodný		
Olej	vhodný		
mokrý maximum	vhodný		