



Mušľová ochrana sluchu Howard Leight™ Sync®, Typ: SYNC



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	097790 SYNC
GTIN	7312550345108
Trieda položky	09A

Popis

Prevedenie:

Pasívnu mušľovú ochranu sluchu možno pomocou Bluetooth® spojiť s mobilným telefónom. Mikrofón s ochranou proti vetru na jasnú zrozumiteľnosť reči v pracovnom prostredí zaťaženom hlukom umožňuje **telefonovanie mobilom**. Prichádzajúce hovory možno nekomplikovane prijímať a ukončovať stlačením tlačidla. Okrem toho existuje možnosť pomocou **rozhrania Bluetooth® prenášať všetky audioobsahy mobilného telefónu** do mušľovej ochrany sluchu. Konektor 3,5-mm poskytuje druhú možnosť pripojiť mobilný telefón. Pomocou otočného kolieska možno regulovať hlasitosť a farebné LED diódy poskytujú spätnú väzbu o rôznych nastaveniach. Integrovaný Li-Ion akumulátor s dobou použitia viac ako 16 hodín možno dobíjať pomocou USB kábla. SNR = 32 dB (H = 33 dB, M = 30 dB, L = 24 dB). Kombinuje ochranu sluchu, slúchadlá a mikrofón.

Použitie:

Pre komunikáciu v hlučnom prostredí.

Norma:

EN 352-1; EN 352-6; EN 352-8

Rozsah balenia:

Vrátane nabíjačky s USB prípojkou a káblom s konektorom 3,5 mm.

Technický opis

Označenie výrobcu	SYNC
Séria	Howard Leight™ Sync®
Hodnota SNR (izolačná hodnota)	32 dB(A)
Prevádzková doba	16 h
Hmotnosť	309 g
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
Norma	EN 352-1
Norma	EN 352-6
Norma	EN 352-8
Druh produktu	Mušľová ochrana sluchu