

**Garant****Oceľová skrutková zvierka, Rozsah upnutia: 120****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	860480 120
GTIN	4045197335067
Trieda položky	81D

**Popis****Prevedenie:**

Koľajnica/pevný strmeň z ťažnej ocele, klzný strmeň zápustkovo kovaný, oceľ kalená a pozinkovaná. Oceľové vreteno s hladkým chodom s trapézovým závitom, brunované. Pohyblivá tlačná doska s integrovaným **zámkom vretena zabraňuje uvoľneniu** vretena v dôsledku vibrácií. Maximálny prenos sily pomocou **rukoväti** s protišmykovým povrchom Haptoprene® a nárazuvzdorným PP jadrom. Protišmyková povrchová štruktúra aj pri mokrých, mastných rukách.

**Technický opis**

Rozsah upnutia	120 mm
Prierez posuvnej lišty	13,5×6,5 mm
Vykladanie	60 mm
Druh produktu	Zvierka

