

**Oceľová skrutková zvierka, Rozsah upnutia: 200mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 860500 200 |
| GTIN | 4008158033914 |
| Trieda položky | 83K |

Popis**Prevedenie:**

Koľajnica/pevný strmeň z ťažnej ocele, klzný strmeň zápusťkovo kovaný, oceľ kalená a pozinkovaná. Oceľové vreteno s hladkým chodom s trapézovým závitom, brunované. Pohyblivá prítlačná doska vymeniteľná bez použitia náradia od veľ. 160. Upínacia sila do 6000 N.

Technický opis

| | |
|------------------------|-----------|
| Rozsah upnutia | 200 mm |
| Vykladanie | 100 mm |
| Prierez posuvnej lišty | 22×8,5 mm |
| Druh produktu | Zvierka |

Príslušenstvo

Súprava prítlačných členov 8-dielne Ø tlačnej platne 30

860115 30

Kompletný spodný diel pre celokovové skrutkovacie svorky
Typ 200

860560 200