

HOLEX**Celoocel'ová páková zvierka, Rozsah upnutia: 300mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	860650 300
GTIN	4045197494443
Trieda položky	82C

Popis**Prevedenie:**

Koľajnica/pevný strmeň z ťažnej ocele, klzný strmeň zápusťkovo kovaný, oceľ kalená a pozinkovaná. Upínacia páka so samoaretačným segmentom so zubmi. Otvorenie pomocou odblokovacej kľuky. Pohyblivá prítlačná doska, upínacia páka s práškovou povrchovou úpravou.

Použitie:

Na **rýchle** upnutie **bez námahy so vysokým upínacím tlakom**.

Technický opis

Prierez posuvnej lišty	25×12 mm
Rozsah upnutia	300 mm
Vykladanie	140 mm
Hmotnosť	2,31 kg
Druh produktu	Zvierka

