

**3M Roloc™****Brúsny kotúč 787C, Ø 76,2 mm, Zrinitosť: 120**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	554016 120
GTIN	50076308897050
Trieda položky	53M

## Popis

**Prevedenie:**

**Veľmi vysoká rýchlosť odstraňovania a životnosť** vďaka samoostriacemu keramickému zrnu (CER).

S presne tvarovaným brúsnym jadrom **Cubitron™ II**.

Stabilná **vláknová podložka**, ideálna na obrábanie hrán.

**Použitie:**

Používajte s tvrdým podperným tanierom č. 554089.

## Technický opis

Skratka pre brúsivo	Keramika
Atribút Názov produktu	Ø 76,2 mm
maximálne otáčky	20000 min <sup>-1</sup>
Druh produktu	Brúsny kotúč

## Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
--	-------	----------------	---------

Alu mg	vhodný
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný
Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup>	vhodný
Oceľ < 55 HRC	vhodný
Oceľ < 60 HRC	vhodný
Oceľ < 67 HRC	vhodný
INOX	vhodný
Ti	vhodný
GG(G)	vhodný
CuZn	vhodný
suché	vhodný