

**Kompaktné pákové nožnice CoBolt®, Celková dĺžka: 160mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	731750 160
GTIN	4003773082668
Trieda položky	73F

Popis**Prevedenie:**

Vysoký rezný výkon s relatívne nízkou námahou vďaka špeciálnemu pákovému prevodu.

Indukčne kalené rezné hrany (cca 64 HRC).

Kliešte čierno atramentované, rukoväť potiahnutá plastom.

Použitie:

Pre drôty do pevnosti v ťahu 2 000 N/mm².

Materiál:

Chróm-vanadiová elektroocel', zápustkovo kovaná a kalená v oleji.

Technický opis

pre ocelový drôt mäkký do Ø	5,3 mm
pre ocelový drôt stredne tvrdý do Ø	4,4 mm
pre klavírny drôt do Ø	3 mm
Celková dĺžka	160 mm
Označenie výrobcu	CoBolt®
Brit	kalené
Rukoväť	s plastovým poťahom
Materiál	chróm-vanadiová elektrická oceľ
Povrch	Armovacie kliešte, čierno atramentované

s otváracou pružinou

nie

Druh produktu

rezacie kliešte