


HOLEX**Brúsny kotúč (ZA), Ø 50,8 mm, Zrnitosť: 50****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	554018 50
GTIN	4045197966124
Trieda položky	52E

Popis**Prevedenie:**

Zirkónový korund (ZA) s **najlepším pomerom nákladov a úžitkovej hodnoty** na hospodárne použitie na oceľ a neželezné kovy.

Technický opis

Ø kotúčov	50,8 mm
Zrnitosť	50
Skratka pre brúsivo	ZA
Atribút Názov produktu	Ø 50,8 mm
maximálne otáčky	25000 min ⁻¹
Druh produktu	Brúsny kotúč

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
--	-------	----------------	---------

Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný
Oceľ < 55 HRC	vhodný
Oceľ < 60 HRC	vhodný
Oceľ < 67 HRC	podmienene vhodný
INOX	podmienene vhodný
Ti	podmienene vhodný
GG(G)	vhodný
CuZn	podmienene vhodný
suché	vhodný