


**HOLEX****Brúsny kotúč (ZA), Ø 50,8 mm, Zrnitosť: 36****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	554018 36
GTIN	4045197966117
Trieda položky	52E

**Popis****Prevedenie:**

Zirkónový korund (ZA) s **najlepším pomerom nákladov a úžitkovej hodnoty** na hospodárne použitie na ocel a neželezné kovy.

**Technický opis**

Ø kotúčov	50,8 mm
Zrnitosť	36
Skratka pre brúsivo	ZA
Atribút Názov produktu	Ø 50,8 mm
maximálne otáčky	25000 min <sup>-1</sup>
Druh produktu	Brúsny kotúč

**Údaje o užívateľovi**

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
--	-------	----------------	---------

Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný
Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup>	vhodný
Oceľ < 55 HRC	vhodný
Oceľ < 60 HRC	vhodný
Oceľ < 67 HRC	podmienenene vhodný
INOX	podmienenene vhodný
Ti	podmienenene vhodný
GG(G)	vhodný
CuZn	podmienenene vhodný
suché	vhodný