

**Oceľová skrutková zvierka, Rozsah upnutia: 250mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	860500 250
GTIN	4008158033990
Trieda položky	83K

Popis**Prevedenie:**

Koľajnica/pevný strmeň z ťažnej ocele, klzný strmeň zápusťkovo kovaný, oceľ kalená a pozinkovaná. Oceľové vreteno s hladkým chodom s trapézovým závitom, brunované. Pohyblivá prítlačná doska vymeniteľná bez použitia náradia od veľ. 160. Upínacia sila do 6000 N.

Technický opis

Rozsah upnutia	250 mm
Vykladanie	120 mm
Prierez posuvnej lišty	24,5×9,5 mm
Druh produktu	Zvierka

Príslušenstvo

Súprava prítlačných členov 8-dielne Ø tlačnej platne 30

860115 30

Kompletný spodný diel pre celokovové skrutkovacie svorky
Typ 250

860560 250