



Ochranná helma BOP, Farba: BLUE



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	097813 BLUE
GTIN	4017765102265
Trieda položky	09K

Popis

Prevedenie:

Duroplastová prilba z polyesterového skleneného vlákna má **vysokú odolnosť proti deformácii pri teplotách do 150 °C**. Vďaka tomu je vhodná na použitie v pracovnom prostredí s **vysokými teplotami okolitého prostredia** (napr. vysoká pec). Prilba je veľmi odolná voči starnutiu a **voči chemikáliám**. Ochrana proti postriekaniu tekutým kovom (MM) a bočnej deformácii (LD).

- **6-bodový popruh, výškovo nastaviteľný**
- **Bez uchytenia**
- **Potný pásik z prírodnej kože**
- **Rovný tvar**
- **So skrutkovacím uzáverom**

Použitie:

Horúce prevádzky, chemický priemysel, pracovné miesta s vysokou mierou UV žiarenia.

Norma:

DIN EN 397

Technický opis

Povrchová úprava disku	odolné proti chemikáliám
Hmotnosť	405 g
Regulácia šírky	skrutkový uzáver
Veľkosť	53 - 61 cm

Vlastnosť helmy	Ochranná vlastnosť do 150 °C
Vlastnosť helmy	Ochrana pred tekutými kovovými rozstrekmi
Vlastnosť helmy	Ochrana pred bočnou deformáciou
Materiál plášte prilby	Polyester zo sklenených vlákien UP-GF
Norma	DIN EN 397
Druh produktu	Ochranná helma

Príslušenstvo

Potítko Typ L	097822 L
Podbradný opasok Zavesenie 4P	097823 4P
Potítko Typ HT	097822 HT
Potítko Typ SL	097822 SL