

**Ochranná helma BOP, Farba: YELLOW****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 097813 YELLOW |
| GTIN | 4017765102258 |
| Trieda položky | 09K |

Popis**Prevedenie:**

Duroplastová prilba z polyesterového skleneného vlákna má **vysokú odolnosť proti deformácii pri teplotách do 150 °C**. Vďaka tomu je vhodná na použitie v pracovnom prostredí s **vysokými teplotami okolitého prostredia** (napr. vysoká pec). Prilba je veľmi odolná voči starnutiu a **voči chemikáliám**. Ochrana proti postriekaniu tekutým kovom (MM) a bočnej deformácii (LD).

- **6-bodový popruh, výškovo nastaviteľný**
- **Bez uchytenia**
- **Potný pásik z prírodnej kože**
- **Rovný tvar**
- **So skrutkovacím uzáverom**

Použitie:

Horúce prevádzky, chemický priemysel, pracovné miesta s vysokou mierou UV žiarenia.

Norma:

DIN EN 397

Technický opis

| | |
|------------------------|--------------------------|
| Hmotnosť | 405 g |
| Povrchová úprava disku | odolné proti chemikáliám |
| Veľkosť | 53 - 61 cm |
| Regulácia šírky | skrutkovací uzáver |

| | |
|------------------------|---|
| Vlastnosť helmy | Ochranná vlastnosť do 150 °C |
| Vlastnosť helmy | Ochrana pred tekutými kovovými rozstrekmi |
| Vlastnosť helmy | Ochrana pred bočnou deformáciou |
| Materiál plášte prilby | Polyester zo sklenených vlákien UP-GF |
| Norma | DIN EN 397 |
| Druh produktu | Ochranná helma |

Príslušenstvo

| | |
|-------------------------------|-----------|
| Potítko Typ HT | 097822 HT |
| Potítko Typ L | 097822 L |
| Podbradný opasok Zavesenie 4P | 097823 4P |
| Potítko Typ SL | 097822 SL |