



## Ochranná helma BOP, Farba: WHITE



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	097813 WHITE
GTIN	4017765093181
Trieda položky	09K

### Popis

#### Prevedenie:

Duroplastová prilba z polyesterového skleneného vlákna má **vysokú odolnosť proti deformácii pri teplotách do 150 °C**. Vďaka tomu je vhodná na použitie v pracovnom prostredí s **vysokými teplotami okolitého prostredia** (napr. vysoká pec). Prilba je veľmi odolná voči starnutiu a **voči chemikáliám**. Ochrana proti postriekaniu tekutým kovom (MM) a bočnej deformácii (LD).

- **6-bodový popruh, výškovo nastaviteľný**
- **Bez uchytenia**
- **Potný pásik z prírodnej kože**
- **Rovný tvar**
- **So skrutkovacím uzáverom**

#### Použitie:

Horúce prevádzky, chemický priemysel, pracovné miesta s vysokou mierou UV žiarenia.

#### Norma:

DIN EN 397

### Technický opis

Regulácia šírky	skrutkovací uzáver
Povrchová úprava disku	odolné proti chemikáliám
Hmotnosť	405 g

Velkosť	53 - 61 cm
Vlastnosť helmy	Ochranná vlastnosť do 150 °C
Vlastnosť helmy	Ochrana pred tekutými kovovými rozstrekmi
Vlastnosť helmy	Ochrana pred bočnou deformáciou
Materiál plášte prilby	Polyester zo sklenených vlákien UP-GF
Norma	DIN EN 397
Druh produktu	Ochranná helma

## Príslušenstvo

Podbradný opasok Zavesenie 4P	097823 4P
Potítko Typ HT	097822 HT
Potítko Typ L	097822 L
Potítko Typ SL	097822 SL