

**HOLEX****Celoocel'ová vysoko výkonná svorka so špeciálnou prítlačnou hlavicom,  
Rozsah upnutia: 500mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	861120 500
GTIN	4045197657404
Trieda položky	82C

**Popis****Prevedenie:**

Lišta a pevný strmeň sú vyrobené z ťahanej lesklej ocele (špeciálny profil), kalenej a temperovanej a pozinkovanej. Klzný oceľový strmeň zápustkovo kovaný, zušľachtený a galvanicky pozinkovaný. Oceľové vreteno s ľahkým chodom odolné proti opotrebovaniu s trapézovým závitom. Dlhá životnosť vďaka špeciálnej tepelne odolnej prítlačnej doske so spekanou oceľovou vložkou, otáčanie až do 35°. Vreteno je zušľachtené a brunované s posuvnou kolíkovou rukoväťou.

**Použitie:**

Pre náročné a najvyššie namáhanie pri upínaní obrobkov pri výrobe oceľových konštrukcií, v zámočníctve, výrobe nákladných vozidiel, strojárstve atď. Pohyblivá špeciálna prítlačná hlavica umožňuje upnutie šikmých obrobkov do 35°. **Maximálny upínací tlak do cca 12 000 N.**

**Technický opis**

Hmotnosť	3,7 kg
Prierez posuvnej lišty	30×15 mm

Rozsah upnutia	500 mm
Vykladanie	140 mm
Druh produktu	Zvierka

---

## Príslušenstvo

Tlačná doska Typ GSV	861121 GSV
Tlačná doska Typ GSP	861121 GSP