



## Ochranná helma BOP 74 R, Farba: YELLOW



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	097801 YELLOW
GTIN	4017765057336
Trieda položky	09K

### Popis

#### Prevedenie:

**Vysoko výkonná univerzálna prilba** vyrobená z polyesterového skleneného vlákna ponúka vysokú bočnú tuhosť a je veľmi rozmerovo stabilná, najmä pri vysokých teplotách. Veľká ochranná plocha vďaka stiahnutej časti zátylku. Prilba je veľmi odolná voči starnutiu a je necitlivá na chemikálie. Ochrana proti postriekaniu tekutým kovom (MM) a bočnej deformácii (LD).

- **6-bodový popruh, výškovo prestaviteľný**
- **Bez upínača**
- **Potný pásik z prírodnej kože**
- **Stiahnutá časť zátylku s dažďovým žľabom**
- **So skrutkovacím uzáverom**

#### Použitie:

Horúce prevádzky, chemický priemysel, pracovné miesta s vysokou mierou UV žiarenia.

#### Norma:

DIN EN 397

#### Špecifikácia:

Ochrana proti postriekaniu tekutým kovom (MM) a bočnej deformácii (LD).

#### Náhradný diel:

Č. 097822 potítka v troch verziách.

### Technický opis

Povrchová úprava disku	odolné proti chemikáliám
------------------------	--------------------------

Velkosť	53 - 61 cm
Hmotnosť	460 g
Regulácia šírky	skrutkovací uzáver
Vlastnosť helmy	Ochranná vlastnosť do 150 °C
Vlastnosť helmy	Ochrana pred tekutými kovovými rozstrekmi
Vlastnosť helmy	Ochrana pred bočnou deformáciou
Materiál plášte prilby	Polyester zo sklenených vlákien UP-GF
Norma	DIN EN 397
Druh produktu	Ochranná helma

## Príslušenstvo

Potítko Typ L	097822 L
Potítko Typ HT	097822 HT
Potítko Typ SL	097822 SL