



Celoocel'ová páková zvierka, Rozsah upnutia: 200mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	860600 200
GTIN	4008158000633
Trieda položky	83K

Popis

Prevedenie:

Koľajnica/pevný strmeň z ťažnej ocele, klzný strmeň zápusťkovo kovaný, oceľ kalená a pozinkovaná. Upínacia páka so samoaretačným segmentom so zubmi. Otvorenie pomocou odblokovacej kľuky. Pohyblivá prítlačná doska, upínacia páka s práškovou povrchovou úpravou. Maximálna upínacia sila do 8500 N.

Použitie:

Na **rýchle** upnutie **bez námahy so vysokým upínacím tlakom**.

Technický opis

Hmotnosť	1,1 kg
Prierez posuvnej lišty	22×8,5 mm
Rozsah upnutia	200 mm
Vykladanie	100 mm
Druh produktu	Zvierka

