

**Ochranná helma BOP 74 R, Farba: WHITE****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	097801 WHITE
GTIN	4017765129507
Trieda položky	09K

Popis**Prevedenie:**

Vysoko výkonná univerzálna prilba vyrobená z polyesterového skleneného vlákna ponúka vysokú bočnú tuhosť a je veľmi rozmerovo stabilná, najmä pri vysokých teplotách. Veľká ochranná plocha vďaka stiahnutej časti zátylku. Prilba je veľmi odolná voči starnutiu a je necitlivá na chemikálie. Ochrana proti postriekaniu tekutým kovom (MM) a bočnej deformácii (LD).

- **6-bodový popruh, výškovo prestaviteľný**
- **Bez upínača**
- **Potný pásik z prírodnej kože**
- **Stiahnutá časť zátylku s dažďovým žlabom**
- **So skrutkovacím uzáverom**

Použitie:

Horúce prevádzky, chemický priemysel, pracovné miesta s vysokou mierou UV žiarenia.

Norma:

DIN EN 397

Špecifikácia:

Ochrana proti postriekaniu tekutým kovom (MM) a bočnej deformácii (LD).

Náhradný diel:

Č. 097822 potítka v troch verziách.

Technický opis

Regulácia šírky	skrutkovací uzáver
-----------------	--------------------

Velkosť	53 - 61 cm
Povrchová úprava disku	odolné proti chemikáliám
Hmotnosť	460 g
Vlastnosť helmy	Ochranná vlastnosť do 150 °C
Vlastnosť helmy	Ochrana pred tekutými kovovými rozstrekmi
Vlastnosť helmy	Ochrana pred bočnou deformáciou
Materiál plášte prilby	Polyester zo sklenených vlákien UP-GF
Norma	DIN EN 397
Druh produktu	Ochranná helma

Príslušenstvo

Potítko Typ L	097822 L
Potítko Typ SL	097822 SL
Potítko Typ HT	097822 HT