



Ochranná helma BOP 74 R, Farba: BLUE



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	097801 BLUE
GTIN	4017765057350
Trieda položky	09K

Popis

Prevedenie:

Vysoko výkonná univerzálna prilba vyrobená z polyesterového skleneného vlákna ponúka vysokú bočnú tuhosť a je veľmi rozmerovo stabilná, najmä pri vysokých teplotách. Veľká ochranná plocha vďaka stiahnutej časti zátylku. Prilba je veľmi odolná voči starnutiu a je necitlivá na chemikálie. Ochrana proti postriekaniu tekutým kovom (MM) a bočnej deformácii (LD).

- **6-bodový popruh, výškovo prestaviteľný**
- **Bez upínača**
- **Potný pásik z prírodnej kože**
- **Stiahnutá časť zátylku s dažďovým žľabom**
- **So skrutkovacím uzáverom**

Použitie:

Horúce prevádzky, chemický priemysel, pracovné miesta s vysokou mierou UV žiarenia.

Norma:

DIN EN 397

Špecifikácia:

Ochrana proti postriekaniu tekutým kovom (MM) a bočnej deformácii (LD).

Náhradný diel:

Č. 097822 potítka v troch verziách.

Technický opis

Veľkosť	53 - 61 cm
---------	------------

Povrchová úprava disku	odolné proti chemikáliám
Hmotnosť	460 g
Regulácia šírky	skrutkovací uzáver
Vlastnosť helmy	Ochranná vlastnosť do 150 °C
Vlastnosť helmy	Ochrana pred tekutými kovovými rozstrekmi
Vlastnosť helmy	Ochrana pred bočnou deformáciou
Materiál plášte prilby	Polyester zo sklenených vlákien UP-GF
Norma	DIN EN 397
Druh produktu	Ochranná helma

Príslušenstvo

Potítko Typ HT	097822 HT
Potítko Typ SL	097822 SL
Potítko Typ L	097822 L