



Súprava nástrčných kľúčovštvorhran 3/8 palca 37-dielne, Typ: 12



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	634811 12
GTIN	4018754260461
Trieda položky	63A

Popis

Prevedenie:

Hnacie/spojovacie diely podľa **DIN 3122/3123**; **nástrčné hlavice** podľa **DIN 3124**. Vnútornej/vonkajšie štvorhrany podľa **DIN 3120**.

Použitie:

Pre skrutky s vonkajším šesťhranom / matice so závitom M5 – M12, pre vonkajší TORX® so závitom M4 – M12, pre skrutky s vnútorným šesťhranom so závitom M5 – M12, pre vnútorný TORX® so závitom M3 – M8.

Materiál:

Chróm-legovaná oceľ, pochrómovaná.

Rozsah balenia:

Nástrčné hlavice 12-hranné: 11 ks č. 637000

veľ. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19

Nástrčné hlavice na Torx®: 7 ks č. 637450

veľ. E5; E6; E7; E8; E10; E12; E14

Zástrčné hlavice 6-hranné: 6 ks č. 637600 veľ. 4; 5; 6; 7; 8; 10

Zástrčné hlavice na Torx®: 8 ks č. 637560

veľ. TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40

T-rukoväť: 1 ks č. 635700

Predĺženia: 2 ks č. 635400 veľ. 75; 240

Kardanový kĺb: 1 ks č. 636200

Račňa: 1 ks č. 635000

Skladovanie v: ABS plastový box

Technický opis

Výstupný profil	6-hranný skrutkovač
Výstupný profil	skrutkovač na skrutky TORX®
Výstupný profil	Nástrčný kľúč na skrutky TORX®
Výstupný profil	12-hranný nástrčný kľúč
Rozsah rozmerov cez steny 6-hranných skrutkových kľúčov	4-10 mm
Rozsah rozmerov cez steny 12-hranných nástrčných kľúčov	8-19 mm
Pohonný štvorhran	3/8 palec
Počet dielov	37
Balenie	ABS plastový box
Dĺžka	413 mm
Šírka	230 mm
Výška	57 mm
Druh produktu	Nástrčný kľúč

Príslušenstvo

Vložka nástrčného kľúča, 3/8 palca pre Torx® Profil Torx® E7	637450 E7
12-hranná vložka, 3/8 Rozmer cez steny 19	637000 19
6hranná zástrčná hlavice, 3/8 palce Šesťhran 5	637600 5
12-hranná vložka, 3/8 Rozmer cez steny 11	637000 11
12-hranná vložka, 3/8 Rozmer cez steny 13	637000 13
Vložka nástrčného kľúča, 3/8 palca pre Torx® Profil Torx® E5	637450 E5
Zástrčná hlavice, 3/8 palca pro Torx®krátka Profil Torx® TX9	637560 TX9
Zástrčná hlavice, 3/8 palca pro Torx®krátka Profil Torx® TX27	637560 TX27
12-hranná vložka, 3/8 Rozmer cez steny 15	637000 15
12-hranná vložka, 3/8 Rozmer cez steny 12	637000 12

Zástrčná hlavice, 3/8 palce pro Torx®krátka Profil Torx® TX20	637560 TX20
Zástrčná hlavice, 3/8 palce pro Torx®krátka Profil Torx® TX25	637560 TX25
Vložka nástrčného klúča, 3/8 palca pre Torx® Profil Torx® E6	637450 E6
12-hranná vložka, 3/8 Rozmer cez steny 18	637000 18
12-hranná vložka, 3/8 Rozmer cez steny 16	637000 16
Vložka nástrčného klúča, 3/8 palca pre Torx® Profil Torx® E10	637450 E10
6hranná zástrčná hlavice, 3/8 palce Šest'hran 7	637600 7
12-hranná vložka, 3/8 Rozmer cez steny 8	637000 8
12-hranná vložka, 3/8 Rozmer cez steny 17	637000 17
12-hranná vložka, 3/8 Rozmer cez steny 10	637000 10
Predĺženie, 3/8 palca Celková dĺžka 75	635400 75
6hranná zástrčná hlavice, 3/8 palce Šest'hran 8	637600 8
Zástrčná hlavice, 3/8 palce pro Torx®krátka Profil Torx® TX10	637560 TX10
Zástrčná hlavice, 3/8 palce pro Torx®krátka Profil Torx® TX15	637560 TX15
12-hranná vložka, 3/8 Rozmer cez steny 14	637000 14
6hranná zástrčná hlavice, 3/8 palce Šest'hran 4	637600 4
Zástrčná hlavice, 3/8 palce pro Torx®krátka Profil Torx® TX30	637560 TX30
Vložka nástrčného klúča, 3/8 palca pre Torx® Profil Torx® E12	637450 E12
Priečna rukoväť, 3/8 palca Celková dĺžka 165	635700 165
Vložka nástrčného klúča, 3/8 palca pre Torx® Profil Torx® E14	637450 E14
Univerzálny kľb 3/8 palca Typ 3/8	636200 3/8
Predĺženie, 3/8 palca Celková dĺžka 240	635400 240
Vložka nástrčného klúča, 3/8 palca pre Torx® Profil Torx® E8	637450 E8
	637560 TX40

Zástrčná hlavice, 3/8 palce pro Torx®krátka Profil Torx®
TX40

6hranná zástrčná hlavice, 3/8 palce Šestřhan 6	637600 6
6hranná zástrčná hlavice, 3/8 palce Šestřhan 10	637600 10