



Sada nástrčných klúčov na skrutkovače pre Torx®, 1/2 palcový štvorcový 10-dielne, Počet nástavcov: 10



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	639504 10
GTIN	4018754261666
Trieda položky	63A

Popis

Prevedenie:

Hnacie/spojovacie diely podľa DIN 3122/3123;
nástrčné hlavice podľa DIN 3124.

Vnútorne/vonkajšie štvorhrany podľa DIN 3120.

Použitie:

Pre vnútorné skrutky Torx® so závitom M4 – M14.

Materiál:

Chróm-legovaná oceľ, pochrómovaná.

Rozsah balenia:

Zástrčné hlavice

na Torx®: 10 ks č. 643650

veľ. TX20; TX25; TX27; TX30;

2×TX40; TX45; TX50; TX55; TX60

Skladovanie v: ABS plastový box

Upozornenie:

UPOZORNENIE!

K dispozícii je aj alternatíva od GARANT pre tento produkt!

Číslo odporúčaného produktu: 639501

Technický opis

Pohonný štvorhran	1/2 palec
Výstupný profil	skrutkovač na skrutky TORX®
Počet dielov	10
Dĺžka	227 mm
Šírka	131 mm
Výška	57 mm
Druh produktu	Vložka nástrčného kľúča

Príslušenstvo

Nástrčný skrutkovač pre Torx®, 1/2 Profil Torx® TX30	643650 TX30
Nástrčný skrutkovač pre Torx®, 1/2 Profil Torx® TX27	643650 TX27
Nástrčný skrutkovač pre Torx®, 1/2 Profil Torx® TX20	643650 TX20
Nástrčný skrutkovač pre Torx®, 1/2 Profil Torx® TX25	643650 TX25
Nástrčný skrutkovač pre Torx®, 1/2 Profil Torx® TX55	643650 TX55
Nástrčný skrutkovač pre Torx®, 1/2 Profil Torx® TX45	643650 TX45
Nástrčný skrutkovač pre Torx®, 1/2 Profil Torx® TX60	643650 TX60
Nástrčný skrutkovač pre Torx®, 1/2 Profil Torx® TX50	643650 TX50
Nástrčný skrutkovač pre Torx®, 1/2 Profil Torx® TX40	643650 TX40