



## Magnéziová páková zvierka KliKlamp, Rozsah upnutia: 160mm



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	860750 160
GTIN	4008158027234
Trieda položky	83K

### Popis

#### Prevedenie:

Klzný strmeň a pevný strmeň z **horčika** (vyrobeného procesom odliatku pod tlakom), **vysoko pevný a extrémne ľahký**. Lišta z ťahanej lesklej ocele, pozinkovaná. Upínacia páka, pohyblivá prítlačná doska a blokovacia páka z **plastu vystuženého sklolaminátom, ktorý je odolný proti zlomeniu**. Pevný strmeň s odoberateľnou plastovou krytkou, pod ním krížová prizma na upnutie okrúhlych dielov. Upínacia páka so samoaretačným segmentom so zubmi. Otvorenie pomocou odblokovacej kľuky.

#### Použitie:

Na **rýchle** upnutie **bez námahy so stredným upínacím tlakom**.

### Technický opis

Prierez posuvnej lišty	20x5 mm
Hmotnosť	0,29 kg
Rozsah upnutia	160 mm
Vykladanie	80 mm

Druh produktu

Zvierka