

**Viazací obrtlík DSR, Ø závitu: M6X1****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	086452 M6X1
GTIN	2050001944580
Trieda položky	08Y

Popis**Prevedenie:**

Kompaktný, vysoko pevný skrutkovací obrtlík. Otočný o 360° a výkyvný o 180°.

Upozornenie:

SF 5:1 = bezpečnostní faktor 5.

SF 4:1 = bezpečnostní faktor 4.

Technický opis

Sila očiek F	14 mm
Výška hlavy skrutky A	33 mm
Šírka dorazového stavca G	53 mm
Ø hlavy skrutky C	30 mm
Vnútorné rozmery 6-hranu cez steny S	8 mm
Šírka očiek E	27 mm
Odstup stredovej lišty od osí D	38 mm

Výška stredovej lišty B	30 mm
Dĺžka závitú L	15 mm
Ø závitú	M6×1
Nosnosť WLL SF 5:1	0,15 t
Nosnosť WLL SF 4:1	0,2 t
Druh produktu	Viazací obrtlík