

**Viazací obrtlík DSR, Ø závitu: M10X1,5****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	086452 M10X1,5
GTIN	2050001944801
Trieda položky	08Y

Popis**Prevedenie:**

Kompaktný, vysoko pevný skrutkovací obrtlík. Otočný o 360° a výkyvný o 180°.

Upozornenie:

SF 5:1 = bezpečnostní faktor 5.

SF 4:1 = bezpečnostní faktor 4.

Technický opis

Odstup stredovej lišty od osí D	38 mm
Vnútorne rozmery 6-hranu cez steny S	8 mm
Šírka dorazového stavca G	53 mm
Výška stredovej lišty B	30 mm
Výška hlavy skrutky A	33 mm
Dĺžka závitu L	18 mm
Šírka očiek E	27 mm

Ø hlavy skrutky C	30 mm
Sila očiek F	14 mm
Ø závit	M10×1,5
Nosnosť WLL SF 5:1	0,7 t
Nosnosť WLL SF 4:1	0,9 t
Druh produktu	Viazací obrtlík