

**Viazací obrtlík DSR, Ø závitu: M8X1,25****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	086452 M8X1,25
GTIN	2050001944597
Trieda položky	08Y

**Popis****Prevedenie:**

Kompaktný, vysoko pevný skrutkovací obrtlík. Otočný o 360° a výkyvný o 180°.

**Upozornenie:**

**SF 5:1 = bezpečnostní faktor 5.**

**SF 4:1 = bezpečnostní faktor 4.**

**Technický opis**

Výška hlavy skrutky A	33 mm
Síla očiek F	14 mm
Ø hlavy skrutky C	30 mm
Šírka dorazového stavca G	53 mm
Dĺžka závitu L	15 mm
Šírka očiek E	27 mm
Výška stredovej lišty B	30 mm

Odstup stredovej lišty od osí D	38 mm
Vnútorné rozmery 6-hranu cez steny S	8 mm
Ø závit	M8×1,25
Nosnosť WLL SF 5:1	0,4 t
Nosnosť WLL SF 4:1	0,5 t
Druh produktu	Viazací obrtlík