

**Viazací obrtlík DSR, Ø závitu: M22X2,5****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	086452 M22X2,5
GTIN	2050001949080
Trieda položky	08Y

Popis**Prevedenie:**

Kompaktný, vysoko pevný skrutkovací obrtlík. Otočný o 360° a výkyvný o 180°.

Upozornenie:

SF 5:1 = bezpečnostní faktor 5.

SF 4:1 = bezpečnostní faktor 4.

Technický opis

Sila očiek F	25 mm
Odstup stredovej lišty od osí D	83 mm
Šírka dorazového stavca G	115 mm
Dĺžka závitu L	33 mm
Vnútorne rozmery 6-hranu cez steny S	14 mm
Výška hlavy skrutky A	62 mm
Výška stredovej lišty B	55 mm

Ø hlavy skrutky C	60 mm
Šírka očiek E	55 mm
Ø závit	M22×2,5
Nosnosť WLL SF 5:1	3,5 t
Nosnosť WLL SF 4:1	4,5 t
Druh produktu	Viazací obrtlík