

**Viazací obrtlík DSR, Ø závitu: M14X2****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	086452 M14X2
GTIN	2050001949066
Trieda položky	08Y

Popis**Prevedenie:**

Kompaktný, vysoko pevný skrutkovací obrtlík. Otočný o 360° a výkyvný o 180°.

Upozornenie:

SF 5:1 = bezpečnostní faktor 5.

SF 4:1 = bezpečnostní faktor 4.

Technický opis

Dĺžka závitu L	23 mm
Ø hlavy skrutky C	45 mm
Síla očiek F	17 mm
Šírka očiek E	38 mm
Šírka dorazového stavca G	76 mm
Výška stredovej lišty B	40 mm
Odstup stredovej lišty od osí D	53 mm

Výška hlavy skrutky A	45 mm
Vnútorné rozmery 6-hranu cez steny S	8 mm
Ø závit	M14×2
Nosnosť WLL SF 4:1	1,8 t
Nosnosť WLL SF 5:1	1,4 t
Druh produktu	Viazací obrtlík