

**Viazací obrtlík DSR, Ø závitu: M27X3****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	086452 M27X3
GTIN	2050001949097
Trieda položky	08Y

**Popis****Prevedenie:**

Kompaktný, vysoko pevný skrutkovací obrtlík. Otočný o 360° a výkyvný o 180°.

**Upozornenie:**

**SF 5:1 = bezpečnostní faktor 5.**

**SF 4:1 = bezpečnostní faktor 4.**

**Technický opis**

Ø hlavy skrutky C	60 mm
Dĺžka závitu L	40 mm
Šírka očiek E	55 mm
Šírka dorazového stavca G	115 mm
Odstup stredovej lišty od osí D	83 mm
Výška stredovej lišty B	55 mm
Sila očiek F	25 mm

Výška hlavy skrutky A	62 mm
Vnútorné rozmery 6-hranu cez steny S	14 mm
Ø závit	M27×3
Nosnosť WLL SF 5:1	5,7 t
Nosnosť WLL SF 4:1	6 t
Druh produktu	Viazací obrtlík