

**Viazací obrtlík DSR, Ø závitu: M18X2,5****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	086452 M18X2,5
GTIN	2050001949073
Trieda položky	08Y

Popis**Prevedenie:**

Kompaktný, vysoko pevný skrutkovací obrtlík. Otočný o 360° a výkyvný o 180°.

Upozornenie:

SF 5:1 = bezpečnostní faktor 5.

SF 4:1 = bezpečnostní faktor 4.

Technický opis

Šírka dorazového stavca G	76 mm
Ø hlavy skrutky C	45 mm
Odstup stredovej lišty od osí D	53 mm
Šírka očiek E	38 mm
Výška stredovej lišty B	40 mm
Vnútorne rozmery 6-hranu cez steny S	8 mm
Výška hlavy skrutky A	45 mm

Sila očiek F	17 mm
Dĺžka závitu L	27 mm
Ø závitu	M18×2,5
Nosnosť WLL SF 5:1	2,3 t
Nosnosť WLL SF 4:1	2,3 t
Druh produktu	Viazací obrtlík