

**Viazací obrtlík DSS, Ø závitu: M33X3,5****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	086453 M33X3,5
GTIN	2050001949202
Trieda položky	08Y

Popis**Prevedenie:**

Kompaktný, vysoko pevný skrutkovací obrtlík. Otočný o 360° a výkyvný o 180°.

Upozornenie:

SF 5:1 = bezpečnostní faktor 5.

SF 4:1 = bezpečnostní faktor 4.

Technický opis

Výška hlavy skrutky A	61 mm
Vnútorne rozmery 6-hranu cez steny S	19 mm
Dĺžka závitu L	50 mm
Šírka dorazového stavca G	33 mm
Ø hlavy skrutky C	70 mm
Výška stredovej lišty B	31 mm
Šírka očiek E	73 mm

Sila očiek F	149 mm
Odstup stredovej lišty od osí D	104 mm
Ø závit	M33×3,5
Nosnosť WLL SF 4:1	10,5 t
Nosnosť WLL SF 5:1	8,5 t
Druh produktu	Viazací obrtlík