

**Viazací obrtlík DSR, Ø závitu: M30X3,5****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|----------------|
| Číslo objednávky | 086452 M30X3,5 |
| GTIN | 2050001944894 |
| Trieda položky | 08Y |

Popis**Prevedenie:**

Kompaktný, vysoko pevný skrutkovací obrtlík. Otočný o 360° a výkyvný o 180°.

Upozornenie:

SF 5:1 = bezpečnostní faktor 5.

SF 4:1 = bezpečnostní faktor 4.

Technický opis

| | |
|--------------------------------------|--------|
| Vnútorne rozmery 6-hranu cez steny S | 14 mm |
| Šírka dorazového stavca G | 115 mm |
| Ø hlavy skrutky C | 60 mm |
| Sila očiek F | 25 mm |
| Šírka očiek E | 55 mm |
| Odstup stredovej lišty od osí D | 83 mm |
| Výška stredovej lišty B | 55 mm |

| | |
|-----------------------|-----------------|
| Výška hlavy skrutky A | 62 mm |
| Délka závitu L | 45 mm |
| Ø závitu | M30×3,5 |
| Nosnost' WLL SF 5:1 | 6 t |
| Nosnost' WLL SF 4:1 | 6,3 t |
| Druh produktu | Viazací obrtlík |