

**Viazací obrtlík DSS, Ø závitu: M56X5,5****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	086453 M56X5,5
GTIN	2050001949257
Trieda položky	08Y

Popis**Prevedenie:**

Kompaktný, vysoko pevný skrutkovací obrtlík. Otočný o 360° a výkyvný o 180°.

Upozornenie:

SF 5:1 = bezpečnostní faktor 5.

SF 4:1 = bezpečnostní faktor 4.

Technický opis

Šírka očiek E	91 mm
Dĺžka závitu L	78 mm
Ø hlavy skrutky C	90 mm
Šírka dorazového stavca G	45 mm
Výška hlavy skrutky A	79 mm
Odstup stredovej lišty od osí D	125 mm
Výška stredovej lišty B	38 mm

Sila očiek F	182 mm
Vnútorne rozmery 6-hranu cez steny S	19 mm
Ø závit	M56×5,5
Nosnosť WLL SF 5:1	22 t
Nosnosť WLL SF 4:1	25 t
Druh produktu	Viazací obrtlík