

**Viazací obrtlík DSS, Ø závitu: M42X4,5****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	086453 M42X4,5
GTIN	2050001949226
Trieda položky	08Y

**Popis****Prevedenie:**

Kompaktný, vysoko pevný skrutkovací obrtlík. Otočný o 360° a výkyvný o 180°.

**Upozornenie:**

**SF 5:1 = bezpečnostní faktor 5.**

**SF 4:1 = bezpečnostní faktor 4.**

**Technický opis**

Odstup stredovej lišty od osí D	104 mm
Vnútorne rozmery 6-hranu cez steny S	19 mm
Dĺžka závitu L	63 mm
Šírka dorazového stavca G	33 mm
Výška stredovej lišty B	31 mm
Ø hlavy skrutky C	70 mm
Šírka očiek E	73 mm

Sila očiek F	149 mm
Výška hlavy skrutky A	61 mm
Ø závit	M42×4,5
Nosnosť WLL SF 5:1	13 t
Nosnosť WLL SF 4:1	15 t
Druh produktu	Viazací obrtlík