

**Viazací obrtlík DSS, Ø závitu: M36X4****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	086453 M36X4
GTIN	2050001949219
Trieda položky	08Y

Popis**Prevedenie:**

Kompaktný, vysoko pevný skrutkovací obrtlík. Otočný o 360° a výkyvný o 180°.

Upozornenie:

SF 5:1 = bezpečnostní faktor 5.

SF 4:1 = bezpečnostní faktor 4.

Technický opis

Šírka očiek E	73 mm
Výška hlavy skrutky A	61 mm
Dĺžka závitu L	54 mm
Vnútorné rozmery 6-hranu cez steny S	19 mm
Šírka dorazového stavca G	33 mm
Výška stredovej lišty B	31 mm
Sila očiek F	149 mm

Ø hlavy skrutky C	70 mm
Odstup stredovej lišty od osí D	104 mm
Ø závit	M36x4
Nosnosť WLL SF 5:1	11 t
Nosnosť WLL SF 4:1	12 t
Druh produktu	Viazací obrtlík