

**Viazací obrtlík DSS, Ø závitu: M48X5****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	086453 M48X5
GTIN	2050001949240
Trieda položky	08Y

Popis**Prevedenie:**

Kompaktný, vysoko pevný skrutkovací obrtlík. Otočný o 360° a výkyvný o 180°.

Upozornenie:

SF 5:1 = bezpečnostní faktor 5.

SF 4:1 = bezpečnostní faktor 4.

Technický opis

Šírka dorazového stavca G	45 mm
Odstup stredovej lišty od osí D	125 mm
Dĺžka závitu L	68 mm
Sila očiek F	182 mm
Ø hlavy skrutky C	90 mm
Šírka očiek E	91 mm
Vnútorne rozmery 6-hranu cez steny S	19 mm

Výška hlavy skrutky A	79 mm
Výška stredovej lišty B	38 mm
Ø závit	M48x5
Nosnosť WLL SF 4:1	20 t
Nosnosť WLL SF 5:1	17 t
Druh produktu	Viazací obrtlík