

**Garant****Vejárovitý kotúč (ZA), Ø 50,8 mm, Zrnitost': 80****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	554032 80
GTIN	4045197966742
Trieda položky	51E

**Popis****Prevedenie:**

**Vejárovité minikotúče** s lamelami rozvinutými do vejára ponúkajú v porovnaní s bežnými brúsnymi kotúčmi **dlhšiu životnosť, flexibilnejšie brúsenie** a **rovnomernejšiu štruktúru výbrusu** (hodnota drsnosti) až po hranicu opotrebovania.

**Systém rýchlej výmeny** s plastovým vonkajším závitom (Roloc™, Combidisc® CDR) umožňuje bezpečnú výmenu brúsneho nástroja „jedným pohybom“ ruky v najkratšom čase.

Plochá, kompaktná štruktúra lamiel na **opracovanie zvarov** a na **odihľovanie**.

**Použitie:**

Na efektívne brúsenie malých plôch aj pri meniacich sa kontúrach. Zníženie nákladov na viacstupňové pracovné procesy vďaka skráteným časom výmeny.

**Upozornenie:**

**Roloc™ Bristle Disc** nájdete pod číslom 573510 a nasl.

**Technický opis**

Zrnitosť	80
Ø kotúčov	50,8 mm
Skratka pre brúsivo	ZA
Atribút Názov produktu	Ø 50,8 mm

maximálne otáčky	19100 min <sup>-1</sup>
Druh produktu	Vejárovitý brúsny kotúč

### Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Alu mg	podmienene vhodný		
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	podmienene vhodný		
INOX	podmienene vhodný		
Ti	podmienene vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	podmienene vhodný		
suché	vhodný		