

Plošný magnet, 2-dielna súprava so závitovým puzdrom ploché, Neodym, Ø: 88mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	085931 88
GTIN	5012095615149
Trieda položky	08Q

Popis

Prevedenie:

- Odtienený plochý upínací magnet s 3- až 6-násobnou prídržnou silou oproti magnetom z tvrdého feritu.
- Odolnosť voči korózii a ochrana povrchu pogumovaním povrchu.
- Pogumovanie zvyšuje bočné prídržné sily.
- Jadro magnetu z neodýmu.

Použitie:

Na lakovanom povrchu bez škrabancov a zošmyknutia.

Upozornenie:

Skrutkovacie háky s vonkajším závitom pod č. 085921.

Technický opis

Menovitá prídržná sila	420 N
Výška	8,5 mm
Výška so závitom	8,5 mm
Závit	M8 mm
Materiál magnetické jadro	Neodym
Druh produktu	Plochý upínací magnet

