

Plošný magnet, 2-dielna súprava so závitovým puzdrom ploché, Neodym, Ø: 43mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	085931 43
GTIN	5012095615125
Trieda položky	08Q

Popis

Prevedenie:

- Odtienený plochý upínací magnet s 3- až 6-násobnou prídržnou silou oproti magnetom z tvrdého feritu.
- Odolnosť voči korózii a ochrana povrchu pogumovaním povrchu.
- Pogumovanie zvyšuje bočné prídržné sily.
- Jadro magnetu z neodýmu.

Použitie:

Na lakovanom povrchu bez škrabancov a zošmyknutia.

Upozornenie:

Skrutkovacie háky s vonkajším závitom pod č. 085921.

Technický opis

Závit	M4 mm
Menovitá prídržná sila	85 N
Výška so závitom	6 mm
Výška	6 mm
Materiál magnetické jadro	Neodym
Druh produktu	Plochý upínací magnet

Príslušenstvo

Súprava skrutkovacích hákov s vonkajším závitom 10-dielne
Závit M4

085921 M4