

HOLEX**Ručný hydraulický prístroj s kyvným valcom v plastovom kufri, Typ: 1****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	834655 1
GTIN	4045197967244
Trieda položky	86C

Popis**Prevedenie:**

Ručná hydraulika s tlakovým výkonom do cca 600 barov, **s viacnásobne výkyvným valcom** (otočný a výkyvný v uhle 360°), s 3/4–16 UNF závitom vhodným pre ťažný čap č. 834070. Veľmi ľahká vďaka hliníkovej výkyvnej hlave a valcu.

Výkon sekania: Pre okrúhle otvory v plechu a drážkové otvory do Ø 82/hrúbka 3 mm/St 37 alebo primerane väčšie pre menšiu hrúbku a pevnosť materiálu. **Kufor D x Š x V: 495x385x140 mm.**

Použitie:

Na aktivovanie dierovačky.

Upozornenie:

Pre hydraulickú jednotku si objednajte aj **ťažné čapy č. 834070 potrebné pre zodpovedajúce okrúhle otvory v plechu!**

Technický opis

Dĺžka kufra	495 mm
Šírka kufríka	385 mm
Výška kufríka	140 mm
Druh produktu	Dierovací nástroj

