



5-osový zverák TeleCentric, Typ: 70M



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	361255 70M
GTIN	4250364403047
Trieda položky	34A

Popis

Prevedenie:

- Optimálne na použitie na 5-osových obrábacích centrách.
- Je možné konvenčné upnutie a upínanie so sťahovaním.
- Teleskopické vreteno, rušivá kontúra zostáva nezmenená.
- Jednoduché programovanie podľa stredu bez posuvu nulového bodu.
- Prístup k obrobnku nezávisí od rozsahu upínania.
- Symetrická konštrukcia = obrobok zostáva v strede a paralelný prídavok materiálu sa symetricky rozdeľuje.
- Výmena čelustí bez náradia vďaka rýchlemu uzavretiu do 10 sekúnd/pár čelustí.
- Konštantná upínacia sila vďaka bezúdržbovému teleskopickému vretenu.
- Sériovo s upínacími otvormi 25H6 M10 pre upínací systém s nulovým bodom, rozstup 200.
- Integrovaný krúžok so stupnicou na jemné nastavenie stredovej polohy.
- Upínacia sila 30 kN pri 45 Nm lineárne.

Rozsah balenia:

Nosný plech na prepravu, ručná kľuka, Quick Start Guide.

Zvláštne príslušenstvo:

Momentový kľúč č. 656050 veľ. 120, 6-hranná zástrčná hlavica č. 643330 veľ. 14, nastavbové čeluste č. 361258 – 361264, upínky č. 360750 veľ. 125/160, vyrovnávacia a fixačná sada č. 360530, upínací čap č. 360025 veľ. 25M10 príp. 25M10/138. Nadstavbové čeluste č. 361258 – 361260, upínky č. 360750 veľ. 125/160, vyrovnávacia a fixačná sada č. 360530, upínací čap č. 360025 veľ. 25M10 príp. 25M/138.

Technický opis

Výška základného telesa c	168,9 mm
Upínacia sila do maximálne	30 kN
Hmotnosť	19,5 kg
Farebný kód pre vhodné príslušenstvo	TeleCentric
Rozmery cez steny	14 mm
Rozsah upínania S1	49 - 150 mm
Rozsah upínania S2	99 - 200 mm
Maximálny ťahovací moment	45 Nm
Šírka B	94 mm
Výška h	27,1 mm
Dĺžka L	351 mm
Šírka drážky n H7	20 mm
Séria	TeleCentric
Prevedenie	upínací systém cez nulový bod
Druh produktu	Strojový zverák

Príslušenstvo

Upínací čap ZeroClamp s vnútorným závitom Typ 25M10/138	360025 25M10/138
Nástavbová čelusťHranol Typ P	361264 P
Súprava na vyrovnanie a upevnenie Rozmer T - drážky stola 14	360530 14
Súprava na vyrovnanie a upevnenie Rozmer T - drážky stola 16	360530 16
Súprava na vyrovnanie a upevnenie Rozmer T - drážky stola 22	360530 22
	360530 12

Súprava na vyrovnanie a upevnenie Rozmer T - drážky stola
12

Momentové kľúče prepínateľnou račňou Maximálny
uťahovací moment 120

656050 120

Upínací čap ZeroClamp s vnútorným závitom Typ 25M10

360025 25M10

Nástavbová čelusťGripp Typ 70

361258 70

Súprava úpiniek2-dielne pre šírku čelustí 125/160

360750 125/160

Súprava na vyrovnanie a upevnenie Rozmer T - drážky stola
18

360530 18

Nástavbová čelusťhladká Typ 70

361260 70

6-hranný nástrčný skrutkovač, 1/2 palcový, dlhý Šesthran
14

643329 14