



Snímač vlhkosti a teploty s pripojením cez kábel, Typ: FT



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	474146 FT
GTIN	4029547019043
Trieda položky	47B

Popis

Funkcia:

IP54: Ochrana proti postriekaniu vodou zo všetkých smerov a ochrana proti usadzovaniu prachu vo vnútri (ochrana proti prachu), ako aj úplná ochrana proti dotyku.

Technický opis

Najväčšia prípustná chyba Teplota	±0,5 °C
Merací rozsah relatívna vlhkosť	0 - 100 %
Najväčšia prípustná chyba relatívna vlhkosť	±2 %
Merací rozsah Teplota	-20 - 70 °C
Stupeň ochrany krytom IP	IP 54
Kalibrácia	I6
Rozhranie	Rozhranie Bluetooth
Druh produktu	Senzory vlhkosti a teploty

Služby

Kalibrácia Teplomer a vlhkomer Typ A

027660 A

Kalibrácia DAkkSTeplomer a vlhkomer Typ A

027670 A