



Prietoková sonda, Typ: HD



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	474152 HD
GTIN	4029547018848
Trieda položky	47B

Popis

Prevedenie:

Meracia sonda so žeraviacim drôtom (\varnothing hlavy sondy 9 mm) na malé prúdy vzduchu do 30 m/s. S teleskopom sa dá vytiahnuť na dĺžku 850 mm. So snímačom teploty.

Funkcia:

IP54: Ochrana proti postriekaniu vodou zo všetkých smerov a ochrana proti usadzovaniu prachu vo vnútri (ochrana proti prachu), ako aj úplná ochrana proti dotyku.

Technický opis

Rozsah merania	0 - 30 m/s
Najväčšia prípustná chyba (m/s + % od nameranej hodnoty)	$\pm 0,03 + 4\%$ (0 až 20 m/s) $\pm 0,5 + 5\%$ (20,01 až 30 m/s) m/s
Prevádzková teplota	-20 - 70 °C
Stupeň ochrany krytom IP	IP 54
Zásobovanie energiou	Sietová prevádzka
Druh produktu	Prietoková sonda

