

Mitutoyo**Digitálne absolútne úchylkomery s funkciou PEAK, Rozsah merania: 12,5**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	434540 12,5
GTIN	4946368863061
Trieda položky	44A

Popis

Prevedenie:

Multifunkčný odchýlkomer s absolútnym kapacitívnym meracím systémom. Nameraná hodnota zostáva zachovaná aj po vypnutí. **S vylepšenou funkciou PEAK.** Vďaka 50 meraniam za sekundu budú vrcholové hodnoty merané spoľahlivejšie a presnejšie.

Funkcia:

ABS/INC, PRESET, nulová pozícia, vyhodnotenie tolerancie. Funkcia podržania nameraných hodnôt, funkcia MAX/MIN. IP42: Obsahuje ochranu proti šikmo padajúcej vode (kvapkajúca voda), do 15° oproti normálnej prevádzkovej polohe a ochranu proti vniknutiu cudzích predmetov s $\varnothing > 1$ mm, ale aj tak by bolo potrebné chrániť nástroje a vodiče.

Použitie:

Presné zistenie najvyššieho alebo najhlbšieho bodu zakrivenej plochy.

Rozsah balenia:

Vrátane 2 batérií 081560 veľ. CR2032.

Zvláštne príslušenstvo:

Dátový kábel č. 497080, špeciálny dotykový snímač č. 434900; 434910; 434915.

Technický opis

Hrúbka krytu	39 mm
--------------	-------

Počet obsiahnutých batérií	1
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081560 CR2032
Kalibrácia	C1
Odčítanie voliteľné	0,005/0,0001/0,00005 palec
Ø puzdra	61 mm
Rozsah merania	0 - 12,5 mm
Odčítanie voliteľné	0,01 / 0,001 mm
Ø upínacej stopky h6	8 mm
Meracia sila	≤ 1,5 N
Najväčšia prípustná chyba	0,003 mm
Najväčšia prípustná chyba	0,0001 palec
Stupeň ochrany krytom IP	IP 42
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Norma	Výrobná norma
Odčítanie s možnosťou prepínania	mm/palce
Rozhranie	USB rozhranie
Rozhranie	Rozhranie Digimatic
Poistka nameranej hodnoty	jednorazové nastavenie nulového bodu
Druh produktu	Odchýlkomer

Služby

Kalibrácia Číselníkové meradlo analógové 0,01 a digitálne 0,01/0,001 Maximálne rozpätie 12,5	023000 12,5
Kalibrácia DAkkS Číselníkové meradlo analógové 0,01 a digitálne 0,01/0,001 Maximálne rozpätie 12,5	023010 12,5

Príslušenstvo

Tvrdokovový dotyk Typ 2	434910 2
Oceľový dotyk Typ 2	434900 2

Rubínový dotyk Typ 2	434915 2
Pripojovací kábel Typ D1	497080 D1
Pripojovací kábel Typ USB2	497080 USB2
Pripojovací kábel Typ D2	497080 D2
Gombíkový článok / špeciálna batéria Typ batérií CR2032	081560 CR2032