

HOLEX**Vrecková lampa LED a UV s akumulátorom, Typ: UV-LED****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	081518 UV-LED
GTIN	4045197967251
Trieda položky	02A

Popis**Prevedenie:**

Nabíjateľná LED baterka z eloxovaného hliníka s batériou, 3-stupňová LED, **možnosť prepnutia na UV svetlo, hlava otočná o 90°** a magnetický podstavec. Najnovšia technológia s LED s vynikajúcim svetelným výkonom.

· **Gumový kryt tlačidla.**

Funkcia:

IP54: Ochrana proti postriekaniu vodou zo všetkých smerov a ochrana proti usadzovaniu prachu vo vnútri (ochrana proti prachu), ako aj úplná ochrana proti dotyku.

Rozsah balenia:

Vrátane USB-C nabíjacieho kábla.

Technický opis

Kapacita akumulátora	2,6 Ah
Svetelný tok Úroveň 2	300 lm
Stupeň ochrany krytom IP	IP 54
Svetelný tok	450 lm
Trvanie osvetlenia	2 - 8 h
Ø hlavy	29 mm
Dĺžka hriadeľa UV-žiarenia	395 nm
Počet obsiahnutých akumulátorov	1
Celková dĺžka	158 mm

Druh batérie	Li-Ion
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
Svetelný tok Úroveň 3	120 lm
Druh produktu	Vrecková lampa