

**Garant****Deliaci kotúč vysoko výkonné prevedenie EXTRA ÚZKY, INOX, Ø kotúčov: 125mm**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 563272 125    |
| GTIN             | 4045197967459 |
| Trieda položky   | 51M           |

## Popis

### Prevedenie:

Špeciálny typ pre **INOX**.

Nové **vysokovýkonné vyhotovenie** vyrobené podľa najmodernejšej technológie s výraznou výhodou v oblasti produktivity a excelentným citom pre rez. **Zvýšený rezný výkon** vďaka drsným bočným brúsnym plochám, vynikajúca životnosť, **zlepšené správanie pri narezaní**. Malá hrúbka kotúča umožňuje **rýchle oddelenie bez námahy s vysokou časovou úsporou**. **Čisté rezné plochy, takmer žiadne ostrapy.**

### Špecifikácia:

**A60R-BF.**

## Technický opis

|              |          |
|--------------|----------|
| Špecifikácia | A60R-BF  |
| Šírka kotúča | 1 mm     |
| Popis tvaru  | rovný    |
| Ø otvora     | 22,23 mm |

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Ø kotúčov                    | 125 mm        |
| pre hrúbky materiálu         | 3 - 5 mm      |
| Skratka pre brúsivo          | A             |
| Podiel železa, síry a chlóru | < 0,1 %       |
| odporúčaný uhol nábehu       | 90 Stupeň     |
| optimalizované pre materiál  | INOX          |
| Pohonný stroj                | Uhlová brúska |
| maximálna obvodová rýchlosť  | 80 m/s        |
| Druh produktu                | Deliaci kotúč |

### Údaje o užívateľovi

|                               | Zhoda             | V <sub>c</sub> | Kód ISO |
|-------------------------------|-------------------|----------------|---------|
| Alu mg                        | podmienene vhodný |                |         |
| Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>  | vhodný            |                |         |
| Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup> | vhodný            |                |         |
| Oceľ < 55 HRC                 | vhodný            |                |         |
| Oceľ < 60 HRC                 | vhodný            |                |         |
| Oceľ < 67 HRC                 | vhodný            |                |         |
| INOX                          | vhodný            |                |         |
| Ti                            | vhodný            |                |         |
| GG(G)                         | podmienene vhodný |                |         |
| CuZn                          | podmienene vhodný |                |         |
| Plast, sklolaminát            | podmienene vhodný |                |         |
| Uni                           | podmienene vhodný |                |         |
| suché                         | vhodný            |                |         |