

Garant**Deliaci kotúč vysoko výkonné prevedenie EXTRA ÚZKY, INOX, Ø kotúčov: 230mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	563272 230
GTIN	4045197967473
Trieda položky	51M

Popis

Prevedenie:

Špeciálny typ pre **INOX**.

Nové **vysokovýkonné vyhotovenie** vyrobené podľa najmodernejšej technológie s výraznou výhodou v oblasti produktivity a excelentným citom pre rez. **Zvýšený rezný výkon** vďaka drsným bočným brúsnym plochám, vynikajúca životnosť, **zlepšené správanie pri narezaní**. Malá hrúbka kotúča umožňuje **rýchle oddelenie bez námahy s vysokou časovou úsporou**. **Čisté rezné plochy, takmer žiadne ostrapy.**

Špecifikácia:

A46-BF.

Technický opis

Ø otvora	22,23 mm
Ø kotúčov	230 mm
Šírka kotúča	1,9 mm
Popis tvaru	rovný

Špecifikácia	A46-BF
pre hrúbky materiálu	5,7 - 9,5 mm
Skratka pre brúsivo	A
Podiel železa, síry a chlóru	< 0,1 %
odporúčaný uhol nábehu	90 Stupeň
optimalizované pre materiál	INOX
Pohonný stroj	Uhlová brúska
maximálna obvodová rýchlosť	80 m/s
Druh produktu	Deliaci kotúč

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu mg	podmienene vhodný		
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	podmienene vhodný		
CuZn	podmienene vhodný		
Plast, sklolaminát	podmienene vhodný		
Uni	podmienene vhodný		
suché	vhodný		