

**Garant****Deliaci kotúč vysoko výkonné prevedenie ÚZKY, Ø kotúčov: 125mm**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	563277 125
GTIN	4045197967497
Trieda položky	51M

## Popis

**Prevedenie:**

Úzke vyhotovenie na rýchle hospodárne delenie pri dlhej životnosti.

**Špecifikácia:****A46R-BF.**

## Technický opis

Ø otvora	22,23 mm
Ø kotúčov	125 mm
Popis tvaru	rovný
Šírka kotúča	1,6 mm
Špecifikácia	A46R-BF
pre hrúbky materiálu	7,7 - 8 mm
Skratka pre brúsivo	A
Podiel železa, síry a chlóru	< 0,1 %

odporúčaný uhol nábehu	90 Stupeň
optimalizované pre materiál	INOX
Pohonný stroj	Uhlová brúska
maximálna obvodová rýchlosť	80 m/s
Druh produktu	Deliaci kotúč

### Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Alu mg	podmienene vhodný		
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	podmienene vhodný		
CuZn	podmienene vhodný		
Plast, sklolaminát	podmienene vhodný		
Uni	podmienene vhodný		
suché	vhodný		