

Garant**Deliaci kotúč vysoko výkonné prevedenie Basic* EXTRA ÚZKY, ocel, Ø kotúčov: 178mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	563262 178
GTIN	4045197967527
Trieda položky	51M

Popis

Prevedenie:

Nové **vysokovýkonné vyhotovenie** vyrobené podľa najmodernejšej technológie s výraznou výhodou v oblasti produktivity a excelentným citom pre rez. **Zvýšený rezný výkon** vďaka drsným bočným brúsnym plochám, vynikajúca životnosť, **zlepšené správanie pri narezaní**. Malá hrúbka kotúča umožňuje **rýchle oddelenie bez námahy s vysokou časovou úsporou**.

Čisté rezné plochy, takmer žiadne ostrapky.

Špeciálny typ pre **ocel**, vysokovýkonného vyhotovenia.

Špecifikácia:

A46S-BF.

Technický opis

Ø otvora	22,23 mm
Šírka kotúča	1,6 mm
Popis tvaru	rovný
Tvar	41

Špecifikácia	A46S-BF
maximálne otáčky	8500 min ⁻¹
Ø kotúčov	178 mm
pre hrúbky materiálu	7,7 - 8 mm
Skratka pre brúsivo	A
odporúčaný uhol nábehu	90 Stupeň
optimalizované pre materiál	Oceľ
Pohonný stroj	Uhlová brúska
maximálna obvodová rýchlosť	80 m/s
Druh produktu	Deliaci kotúč

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	vhodný		
GG(G)	podmienene vhodný		
Plast, sklolaminát	podmienene vhodný		
suché	vhodný		