

**Garant****Deliaci kotúč vysoko výkonné prevedenie Basic\* EXTRA ÚZKY, ocel, Ø kotúčov: 230mm**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	563262 230
GTIN	4045197967534
Trieda položky	51M

## Popis

### Prevedenie:

Nové **vysokovýkonné vyhotovenie** vyrobené podľa najmodernejšej technológie s výraznou výhodou v oblasti produktivity a excelentným citom pre rez. **Zvýšený rezný výkon** vďaka drsným bočným brúsnym plochám, vynikajúca životnosť, **zlepšené správanie pri narezaní**. Malá hrúbka kotúča umožňuje **rýchle oddelenie bez námahy s vysokou časovou úsporou**.

**Čisté rezné plochy, takmer žiadne ostrapky.**

Špeciálny typ pre **ocel**, vysokovýkonného vyhotovenia.

### Špecifikácia:

**A46S-BF.**

## Technický opis

Šírka kotúča	1,9 mm
Tvar	41
Popis tvaru	rovný
maximálne otáčky	6600 min <sup>-1</sup>

Ø kotúčov	230 mm
Ø otvora	22,23 mm
Špecifikácia	A46S-BF
pre hrúbky materiálu	5,7 - 9,5 mm
Skratka pre brúsivo	A
odporúčaný uhol nábehu	90 Stupeň
optimalizované pre materiál	Oceľ
Pohonný stroj	Uhlová brúska
maximálna obvodová rýchlosť	80 m/s
Druh produktu	Deliaci kotúč

## Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	vhodný		
GG(G)	podmienene vhodný		
Plast, sklolaminát	podmienene vhodný		
suché	vhodný		