



## Deliaci kotúč vysoko výkonné prevedenie PREMIUM\*\*\* EXTRA ÚZKY, Ø kotúčov: 115mm



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	563165 115
GTIN	9009012018806
Trieda položky	53T

### Popis

#### Prevedenie:

Malá hrúbka kotúča umožňuje **rýchle oddelenie bez námahy** s vysokou časovou úsporou. **Čisté rezné plochy, takmer žiadne ostrapky.**

Veľmi stabilný **vysokovýkonný kotúč** najnovšej generácie s komfortným pocitom pri rezaní a extrémnym rezným výkonom vďaka drsným brúsnym bočným plochám.

#### Špecifikácia:

**A60R-BFP.**

### Technický opis

Ø kotúčov	115 mm
Popis tvaru	rovný
Špecifikácia	A60R-BFP
Šírka kotúča	1 mm
Ø otvora	22,23 mm

pre hrúbky materiálu	3 - 5 mm
Skratka pre brúsivo	A
Podiel železa, síry a chlóru	< 0,1 %
odporúčaný uhol nábehu	90 Stupeň
optimalizované pre materiál	INOX
Pohonný stroj	Uhlová brúska
maximálna obvodová rýchlosť	80 m/s
Druh produktu	Deliaci kotúč

### Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Alu mg	podmienene vhodný		
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	podmienene vhodný		
CuZn	podmienene vhodný		
Plast, sklolaminát	podmienene vhodný		
Uni	podmienene vhodný		
suché	vhodný		