

Garant**Stolový vozík T9 s 2 vaňami, Typ: TL92****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	918554 TL92
GTIN	4045197967657
Trieda položky	91T

Popis**Prevedenie:**

Zváraná oceľová konštrukcia.

Rukoväť s vložkou Haptoprene® a nárazuvzdorným polypropylénom.

2 pevné a 2 ovládateľné kolieska (s brzdou) s polyuretánovým potahom, ktorý nezanecháva stopy, náboje uložené na valčekových ložiskách.

S 2 pevne zvarnými olejotesnými vaňami s okrajom vysokým 37 mm.

Kúpiť možno prídavnú úložnú plochu pre strednú etáž.

Norma:

EN 1757-3

Zvláštne príslušenstvo:

Medzipolica č. 918575; stena z perforovaného plechu č. 918580. Nie je súčasťou dodávky.

Povrchová úprava farby:

Strieborný práškovo nanášaný lak.

Upozornenie:

Dodávka po jednotlivých dieloch, lebo je to výhodnejšie z hľadiska prepravy. Dodanie bez montáže.

Technický opis

Hĺbka ložnej plochy	500 mm
Výška nakladacej plochy dolu	195 mm
Typ	TL92
Hĺbka	509 mm
Šírka nakladacej plochy	850 mm
Ø kolesa	125 mm
Nosnosť nakladacia plocha hore	200 kg
Hmotnosť	34 kg
Materiál Koleso	polyuretánové behúne
Šírka	1040 mm
Počet konzolových koliesok bez zaistovacej brzdy	2
Výška	875 mm
Výška nakladacej plochy hore	850 mm
Maximálna nosnosť	250 kg
Počet riadiacich koliesok so zaistovacou brzdou	2
Výška vane	37 mm
Druh produktu	Stolový vozík